



Bestelinformatie


P9902-4Z SEK Middelpuntzoekende kracht

P9160-4Z Handleiding experimenten
Middelpuntzoekende kracht**Experimenten**


- MRS 2.1 Middelpuntzoekende kracht als functie van de massa
 MRS 2.2 Middelpuntzoekende kracht als functie van de straal
 MRS 2.3 Middelpuntzoekende kracht als functie van de hoeksnelheid



MRS 2.2
Bepalen van het verband tussen
straal en middelpuntzoekende
kracht



MRS 2.1
Bepalen van het verband tussen
massa en middelpuntzoekende
kracht



MRS 2.3 Bepalen van het verband tussen hoeksnelheid en
middelpuntzoekende kracht

Kit bestaat uit: P9902-4Z SEK Middelpuntzoekende kracht

Aantal	Art. nr.	Beschrijving
1	P1350-1Z	Gemotoriseerd draaiapparaat
1	DS100-1H	Onderstel, L = 250 mm H-vormig, stevig aluminium, 250 x 200 mm, rubberen onderkant, stelschroeven en de mogelijkheid het apparaat vast te klemmen met een tafelklem

Glijzadel met pin voor gebruik als teller:

1	DS103-04	Glijzadel, H = 40 mm
1	P7240-1C	Draagstang, rond, L = 250 mm, D = 10 mm
1	P1350-1R	Glijzadel met metaalstrip voor tellerfunctie
2	P1120-2F	Massaschijf, 50 g
4	P1120-2D	Massaschijf, 10 g
1	P1130-1C	Veerunster 2 N, transparant, Bereik: 2 N, resolutie: 0,02 N
1	P1150-1D	Stopwatch, digitaal 1/100 s

Contragewicht

Motor van metalen onderdelen in
aluminium behuizing, voorzien van
4-mm veiligheidspluggen,
Werkt op gelijkspanning: 0 ... 12 V

Transparante houder voor veerunster
of wrijvingsarm gatenwiel

Schuifmassa, 50 g, op 2 draagstangen
voorzien van op kogellagers voor mini-
male wrijvingskracht, met pin om extra
massa's toe te voegen

Gefixeerde arm,
(bereik) = 50 ... 170 mm,
met mm schaalverdeling

Opbergen:

1	P7906-4Z	Opbergmal voor middelpuntzoekende kracht, met uitsparingen voor gebruikte materialen
1	P7806-1G	Opbergdoos II groot, met deksel Inlegvel met 2 etiketten

Accessoires

P1325-9S Teller met 2 lichtsluizen

Digitale teller

Robuuste en handige teller, 12,5 mm, resolutie 10 ms, batterijvoeding
Instellingen: stopwatch / start – stop / lichtsluis

- 2 lichtsluizen
Tussenruimte: 78 mm
- 2 verbindingkabels
L = circa 135 cm per kabel

