

Bestelinformatie

- C9902-4A SEK Scheikunde statiefmateriaal
 C9902-4B SEK Scheikunde glaswerk
 C9160-4A Scheikunde Handleiding experimenten



Experimenten

- | | | |
|----------|--|-------------------|
| CHS 1.1 | Zuivere stoffen zijn zeldzaam in de natuur | (13 experimenten) |
| CHS 1.2 | Elektrische geleiders en isolatoren | (4 experimenten) |
| CHS 2.1 | Scheikunde: de wereld van mengsels | (6 experimenten) |
| CHS 2.2 | Water scheikundig bekeken | (14 experimenten) |
| CHS 2.3 | Chemicaliën in het dagelijks leven - alles hangt af van de dosis | (6 experimenten) |
| CHS 2.4 | Zuren en basen in het dagelijks leven | (11 experimenten) |
| CHS 2.5 | Lucht en zuurstof: element van leven | (12 experimenten) |
| CHS 2.6 | Natuurlijke en synthetische stoffen | (6 experimenten) |
| CHS 2.7 | Stoffen om mee te werken | (15 experimenten) |
| CHS 2.8 | Natuurlijke en industriële synthetische stoffen | (8 experimenten) |
| CHS 2.9 | Alcohol and carbonzuren | (9 experimenten) |
| CHS 2.10 | Levensmiddelen – voedingsstoffen | (13 experimenten) |
| CHS 2.11 | Schoonmaak- en reinigingsmiddelen | (5 experimenten) |



CHS 2.10.2.1 Waar zijn dikmakers van gemaakt?

Meer dan 120 Experimenten



CHS 1.1.1.5 Je eigen zuiveringsinstallatie



CHS 2.2.2.1 Knaalgas

C9902-4A SEK Scheikunde statiefmateriaal

73

Aantal Art. Nr. Beschrijving

1	DS100-1H	Voetstuk, L = 250 mm
2	DS400-2K	Kopstuk, gekruist
1	DS103-04	Glijzadel, H = 40 mm
1	DS502-02	Statiefkring, met klem, D = 102 mm
2	DS502-62	Statiefkring, met klem, D = 62 mm
1	P7240-1G	Statiefstang, rond, L = 500 mm, D = 10 mm
1	C7002-1A	Universeelklem, 0 - 80 mm
1	C7420-1S	Lepelvormige spatel, staal, 150 x 18 mm
1	C7420-2S	Dubbele spatel, vlak, staal, 180 x 11 mm
1	C8020-1A	Mortier, D = 100 mm, porselein
1	C8020-2A	Stamper, L = 110 mm, porselein
1	C8000-3B	Smeltkroes, 35 ml, porselein
1	C8010-1C	Indampschaal, 75 ml, porselein
1	C7415-2Z	Kroezentang, roestvrij staal, L = 200 mm
1	C7205-1A	Reageerbuishouder, hout, 10 - 30 mm
1	C7418-2A	Laboratoriummes, staal
1	C1570-1S	Pipet, 10 / 0,1 ml, met schaalverdeling
1	C7223-1A	Driehoek, metaal met porseleinen omhulsel, 60 mm
1	P7125-1B	Metalen draadnet met keramische inleg, 150 x 150 mm
1	C7205-2A	Reageerbuisrek, 12 gaten, 6 pinnen
1	C7418-1A	Pincet, scherpe uiteinden, staal, L = 115 mm
1	C6020-1C	Roerstaaf, glas, 8 x 250 mm
1	C7600-1K	Beschermende handschoenen, warm/koud, paar
1	C7445-7G	Rubberslang, D = 7/10 mm, L = 100 cm
1	C7413-1A	Verbrandingslepel, L = 450 mm

Opbergen:

1	C7806-4A	Opbergmal Scheikunde statiefmateriaal
1	P7806-1B	Opbergdoos II groot, met deksel Inlegvel met 2 etiketten



Het voetstuk, gemaakt van speciaal NTL geanodiseerd aluminium, is zeer solide en geeft een stevige ondergrond. Het materiaal is goed bestand tegen chemicaliën. De materialen worden stevig vastgezet met behulp van de glijzadels.



C9902-4B SEK Scheikunde glaswerk

Aantal Art. Nr. Beschrijving

1	C1000-1B	Bekerglas, 100 ml
1	C1000-1C	Bekerglas, 150 ml
1	C1000-1D	Bekerglas, 250 ml
1	C1370-1B	Trechter, plastic, D = 75 mm
1	C3020-6D	Erlenmeyer, glas, 250 ml
1	C1055-1H	Reageerbuis, glas, 30 x 200 mm, met aftakking
1	C1380-2A	Gasfles, op voet, 200 x 52 mm
1	C1064-1A	Pipetteertrechter, 50 ml, cilindrisch, afsluitbaar
1	C7520-1A	Kobalt glasfilter, oogbescherming voor het waarnemen van vlammen, 50 x 50 mm
2	B7505-1A	Microscoop objectglaasje, 76 x 25 x 1 mm
1	C1385-1A	Dekglas, rond, D = 75 mm,
1	C6120-1C	Horlogeglas, D = 100 mm
1	C6030-1M	Glazen buizen, diverse vormen, set, nrs. 1-7, 8/5 mm
12	C1050-1C	Reageerbuisen, glas, 16 x 160 mm
1	B7804-1A	Vergrootglas, 3x en 5x, plastic
2	C6150-2A	Pipet, glas, met rubberen ballonnetje, 5 ml
1	C7530-1A	Reageerbuisborstel, D = 17 mm
1	C6510-6C	Thermometer -20...+110/1 °C, alc., met schaalverdeling
4	C7320-1C	Stop silicone, 12/18/27 mm
2	C7320-1D	Stop silicone, 12/18/27 mm, 1 gat
1	C7320-4B	Stop silicone, 26/32/30 mm, 1 gat
1	C7320-5B	Stop silicone, 31/38/35 mm, 1 gat
1	C6160-1S	Pipetteerpomp, mechanisch, 10 ml capaciteit

Opbergen:

1	C7806-4B	Opbergmal Scheikunde Glaswerk
1	P7806-1G	Opbergdoos II groot, met deksel Inlegvel met 2 etiketten



Alle stoppen zijn gemaakt van silicone. Dit staat garant voor duurzame elasticiteit, hoog smeltpunt en goede weerstand tegen chemicaliën. Silicone stoppen zijn gemakkelijk in het gebruik.



De statiefkring met kopstuk zorgt voor een stabiele en veilige meetopstelling



Voorgevormde, dikwandige glasbuizen voor handzame experimenten



Beschermende handschoenen voor veilig werken

